



WL3310

lumina Gniazdo głośnikowe, biały

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo głośnikowe
------------------	--------------------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów Połączenie śrubowe
----------------	---------------------------------------------------

Sprzęt

Z ochroną przeciwpyłową	Nie
-------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z płytką nośną

Odpowiednie do

lumina	
--------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak