



ZAF101A_B

Festplatzverteilerschrank Gr.1, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x6mm, 5-polig

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 1005 mm |
| Breite | 780 mm |
| Tiefe | 315 mm |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Aussenbereich | Ja |
|----------------------------|----|

Ausstattung

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sammelschiene | Ja |
| Mit Standfuß | Nein |
| Anzahl Felder | 3 |
| Anzahl Reihen | 0 |

Werkstoff

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 7035 |
|------------|------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |

Werkstoff

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyester |
|-----------|--------------------------------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Schwenkhebelgriff |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 2 |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------|
| Montageart | teilversenkt |
|------------|--------------|

Architektur

| | |
|-----------|---|
| Polanzahl | 4 |
|-----------|---|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

Abbildungen | Zeichnungen

