



30370116

Kreuzschalter 16 AX, Tragring rund

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 AX (200W LED (SBL))
-------------	------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
------------	--

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Texte

Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Kreuz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----