



WH36180303A

robusto Interrupteur rotatif S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	78 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	46 mm

##### Matière

Couleur	Gris
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

##### Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/3-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----