



WH36180305A

robusto Drehschalter S0/3-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombinat. Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
| Nennspannung | 250 V |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 86 x 86 mm |
| Tiefe | 78 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 46 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Schwarz |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

Texte

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Schaltart/Variante | Ausschalter Schema 0/3-polig |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|