



20462045

**R.1/R.3 Regulator temperatury sterowanie czasowe styk zwierny, czarny połysk**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Ustawienia**

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 30 °C

**Wymiary**

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 46 mm

**Zasilanie**

Napięcie zasilania 230 V AC

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

**Prąd elektryczny**

Maksymalny prąd łączeniowy 10 A

**Materiały**

Kolor Czarny

**Moc**

Zużycie energii w trybie czuwania 1,20 W

**Warunki użytkowania**

Klasa efektywności energetycznej IV (2%)

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak