



20462045

R.x/R.c - termóst.ambiente program, preto

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	5 - 30 °C
-----------------------------------	-----------

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	46 mm

Power supply

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Intensidade de corrente

Corrente máx. de comutação	10 A
----------------------------	------

Materiais

Cor	Preto
-----	-------

Potência

Consumo de energia em standby (solstandby)	1,20 W
--	--------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	IV (2%)
---------------------------------	---------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim