



BRS6510019016

Socle de goulotte fixation frontale BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0 mm
Largeur de couverture 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	5790 - 5790 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	10
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	24

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, 45 mm
---	-----------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matières

Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

