



BRS6510019016

Sokkel voor installatiekanaal in staal 65x100 mm, RAL 9016

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	100 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	80 mm
Deur 2	0 mm
breedte deur 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	5790 - 5790 mm ²
-----------------	-----------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	10
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	24

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Standaard 60 mm, 45 mm
---	------------------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

