



KYA10LH2

Durchgangsklemme 10mm²-Phase, 800V-57A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	57 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	50.50 mm
Breite	72.50 mm
Tiefe	10 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.2 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja