



KYA10LH2

**Borne de passage-phase, 10mm<sup>2</sup>, 800V/57A, connection sans vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	57 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Hauteur	50.50 mm
Largeur	72.50 mm
Profondeur	10 mm

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	0.2 - 10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Matière**

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui