



LF6006009010

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x60mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	57 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	2690 - 2690 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	12
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	1
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

