



GD313SF



Kapsling förmonterad 3 x 13 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Kapacitet

Antal moduler	39
---------------	----

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Dimensioner

Djup	103 mm
Höjd	500 mm
Bredd	250 mm
Antal breddenheter	13

Skydd, dörr

Låsbar	Nej
Dörr/lock transparent	Nej

Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Plast

Utrustning

Antal ljusgrupper	9
Antal rader	3
Antal skenor	3
Med ringledningstransformator	Nej
Med vägguttag	Nej

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30

Kompatibilitet

Spisgrupp lämplig som starkströmgrupp	Nej
---------------------------------------	-----

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----