



BRS6510019001

BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, wit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	66 mm
Breedte	100 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Deur 2	0 mm
Dekselbreedte 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	5790 - 5790 mm ²
-----------------	-----------------------------

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, 45 mm
------------------------------------	------------------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Crème
RAL-code	9001

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

