



BRS6510019001

Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, krémová

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	66 mm
Šířka	100 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	0 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	5790 - 5790 mm ²
-----------------------	-----------------------------

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60 mm, 45 mm
--	-----------------------

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování
Barva	Krémová
Kód RAL	9001

Konektivita

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

Ilustrace a výkresy

