



ATA163009016

Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 16x30mm Länge 2,1m verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	16 mm
Länge	2100 mm
Oberteil Breite	16 mm
Lichter innerer Querschnitt	420 - 420 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	3
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 65 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

Bodenlochung	Nein
--------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

