



ATA163009016

**Moulure ATA 16x30 blanc L=2,10m**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	30 mm
Largeur	16 mm
Longueur	2100 mm
Largeur du couvercle	16 mm
Section intérieure	420 - 420 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	3
---	---

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Sans écisses
--------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Écisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

**Installation, montage**

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

