



VKG211E-FT

4-groepenverdelers HS, 3 x ALS 30 mA +F+T, 1-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 2 |
|--------------|---|

Functies

| | |
|-----------------------------------|----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |
|-----------------------------------|----|

Configuratie

| | |
|--|---|
| Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD | 0 |
|--|---|

Capaciteit

| | |
|----------------|----|
| Aantal modules | 24 |
|----------------|----|

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

Afmetingen

| | |
|-------------------------|----------|
| Diepte | 89 mm |
| Inwendige diepte | 79,60 mm |
| Hoogte | 475 mm |
| Breedte | 220 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 12 |
| Dikte zijwand | 2,50 mm |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-----|
| Vergrendelbaar | Nee |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

Materiaal

| | |
|-----------|------------|
| RAL-code | 7035 |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Kunststof |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

Aansluiting

| | |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
| Aantal fasen | 1 |

Leveringsomvang

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal aardlekschakelaars | 3 |
|---------------------------|---|

Samenstelling

| | |
|--------------------------|-----|
| Aantal groepen | 5 |
| Aantal lichtgroepen | 4 |
| Aantal verdelerrijen | 2 |
| Met kWh-meter | Nee |
| Aantal DIN-rails | 2 |
| Uitbreiding mogelijkheid | Ja |
| Met beltransformator | Ja |

Veiligheid

| | |
|--|---|
| Slagvastheid IK | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja