



936562568

Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, chrom matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Chrom
RAL Nummer 9006
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Verchromt
Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Konnektivität

Montageart Einbaubar
Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe 10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante Aus/Wechsel

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja