



WH36180300Q

robusto NAP Gr.1 komplett: Drehschalter S0/3-polig/ 0-1-0-1 / IP55 Signalweiss

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Signalweiss

RAL Nummer 9003

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm

Einbautiefe 76 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stossfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Ausschalter Schema 0/3-polig

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja