



WH36180300A

**robusto Drehschalter S0/3-polig/ 0-1-0-1 / +IP55-Front für Kombination Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 - 250 V
Nennspannung	250 V

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
--------------	------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Abmessungen**

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	78 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	46 mm

**Werkstoff**

Farbe	Signalweiss
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

**Texte**

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/3-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----