



RER213Y



Außenstation für HOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D anthrazit

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	196 x 101 mm
-------------	--------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Werkstoff

RAL Nummer	7021
------------	------

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-----------	-----------------------------------

Polycarbonat (PC)

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abmessungen

Höhe	196 mm
------	--------

Breite	101 mm
--------	--------

Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	2
------------------	---

Ruftaster Schließzeit	3 s
-----------------------	-----

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
-------------	--

Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
--------	---

Montageart	Für Aufputzmontage
------------	--------------------

Für senkrechte Montage

Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----