



B01835



### Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x60 G

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	6320 - 6320 mm <sup>2</sup>

##### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

##### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

##### Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Si
--------------------------	----

#### Illustrazioni | Disegni

