



FL522B

**Armoire, orion plus, sur pieds, 1200x600x300mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1200 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

**Équipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

**Installation, montage**

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Plastique

**Équipement**

Nombre de rangées	7
-------------------	---

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte simple

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----