



FL522B

Armoire, orion plus, sur pieds, 1200x600x300mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 1200 mm |
| Largeur                                    | 600 mm  |
| Profondeur                                 | 300 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1.50 mm |

#### Sécurité

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                     |
| Classe de protection    | Classe II                |
| Type de verrouillage    | Triangle 7 mm<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK08                     |

#### Équipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
|------------------------------------------|---|

#### Installation, montage

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Montage                     | Fixation au sol |
| Adapté à un usage extérieur | Oui             |

#### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Gris clair |
| Code RAL              | 7035       |
| Traitement de surface | Non traité |
| Matière               | Plastique  |

#### Équipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 7 |
|----------------|---|

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 0   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|