



REU310Y



**Audioeinsatz Ersatz EB 2Draht für ONE**

**Technische Eigenschaften**

**Konnektivität**

Montageart Einbaubar

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruf Tasten 0

**Spannung**

Betriebsspannung 24 - 24 V

**Abmessungen**

Abmessungen 85 x 85 mm

Höhe 85 mm

Breite 85 mm

Tiefe 21 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur -30 - 80 °C

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 0 - 0 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Modulare Bauweise Nein

**Texte**

Montageart Montage in Gehäuse AP oder UP

Anschluss Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen  
Anschluss für Modul-Verbindungskabel

Schutz Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja