




937522568

Kontr.-Ausschalter 2-pol. m. Aufdr. "0", rote L., ITG Flow/Pure, chr. mt., lack.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Chrom

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Verchromt
Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Konnektivität

Montageart Einbaubar
Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 55.50 x 55.50 mm

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Mit integrierter Glühlampe
Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja