



FZ005NM

Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP41x, 619x269 mm, IP30

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	619 mm
Šířka	269 mm
Hloubka	12 mm

##### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Částečné dveře
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Počet zámků	0

##### Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Práškové lakování

##### Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vpravo
------------------------	--------

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP3X
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení

##### Vybavení

Počet polí v šířce	1
--------------------	---

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano