

BKE-Datenschnittstelle, Leitungslänge 750 mm

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP40

Elektrischer Strom

Maximale Stromstärke

0 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 50 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

Kabel

Kabellänge

0,75 m