



FWU72K2

FW Media Rozdzielnica 84M z polem teletech. p/t

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy Do ścian pustych |

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

Sprzęt

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szyn | 14 |
| Liczba rzędów | 7 |
| Liczba sekcji w poziomie | 2 |
| Z zamkiem | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Tak |

Pojemność

| | |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 84 |
|----------------|----|

Funkcje

| | |
|--|-----|
| Posiada wyłącznik główny zabezpieczający | Nie |
|--|-----|

Wymiary

| | |
|---------------------|---------|
| Wysokość | 1153 mm |
| Szerokość | 603 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Wysokość wbudowania | 1102 mm |

Pokrywa, drzwi

| | |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
|----------------------|---|

Wymiary

| | |
|------------------------------|--------|
| Szerokość wbudowania | 560 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 112 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 24 |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|----------|
| Typ uchwytu | Zatrzask |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

Rodzaj połączenia

| | |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 4 |
|------------------------|---|

Materiały

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Materiał | Stal |
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |
| Materiał płyty montażowej | Tworzywo sztuczne |

Sprzęt

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
| Posiada płytę montażową | Tak |

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |
| Typ blokowania | Bez zamka |

Zrównoważony rozwój

| | |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|