



VR12129005

**ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm Ø306mm ΜΑΥΡΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Αρχιτεκτονική**

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναι
Με άνοιγμα	Ναι

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος	84 mm
Διάμετρος τοποθέτησης	306 mm
Εξωτερική διάμετρος	325 mm
Πάχος εσοχής χαλιού	12 mm

**Ρύθμιση**

Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	R12
---	-----

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναι
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα	Όχι

**Οδηγίες**

Συντήρηση δαπέδου	στεγνό καθάρισμα
-------------------	------------------

**Υλικά**

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
-------	-----------------

**Συνθήκες χρήσης**

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	5 kN
---	------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Υλικό κάλυψης	Πολυαμίδιο (PA)
---------------	-----------------

**Συνθήκες χρήσης**

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN
--	------

**Λειτουργίες**

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναι
--	-----

**Σχήμα**

Σχήμα	Κυκλικό
-------	---------

**Κείμενο**

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

**Υλικά**

Χρώμα	Jet black
Κωδικός RAL	9005

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	12

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών	12
Αριθμός κουτιών εξόδου	3

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP30

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

**Εικονογραφήσεις | Σχέδια**

