



FT74K

## Schrank, univers, IP54, SK I, H1100 x B1050 x T275, 336 PLE, Klarsichttür

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

#### Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	28
---------------	----

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlosser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------