



WH36185203A

**robusto Interrupteur à clé S5/1p/ 0-1-2-3 / + face IP55 pour combinaison Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	81 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm

**Matière**

Couleur	Gris
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Textes**

Type de commutation	Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
Type de raccordement	Avec bornes à vis