




47521909



Розетка з з/к, кришка, пол.білизна-matt, 16A/250В S.1 IP44

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Код RAL 9010

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 41,60 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Ємність

Кількість модулів 1

Безпека

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP44

Сумісний із

Berker S.x/B.x

Sustainability

Без галогену Yes

Відповідність RoHS Yes