



ZAL080

### Kabelverteilerschrank Gr.0/845, leer, 845x585x315mm (HxBxT)

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	845 mm
Breite	585 mm
Tiefe	315 mm

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

##### Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

##### Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

##### Werkstoff

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

##### Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

##### Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----