



HFD316

**Schalter mit Sicherung 3polig 160 A / T00**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	160 A
-----------	-------

**Architektur**

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Türkupplungsrehantrieb

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	750 V
-----------------------	-------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	64,80 W
---------------------------------------	---------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

**Abmessungen**

Höhe	162 mm
Breite	148 mm

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol	21,60 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	105000 W

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja