



ZAL084P

Kabelverteilerschrank, Größe 00, mit Montageplatte, eintürig, 845 x 480 x 315 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	845 mm
Breite	480 mm
Tiefe	315 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

Werkstoff

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Abbildungen | Zeichnungen

