



HFD312

Schalter mit Sicherung 3polig 125 A /T00

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Türkupplungsrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung Ui	750 V
-----------------------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	60,90 W
---------------------------------------	---------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Abmessungen

Höhe	162 mm
Breite	148 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol	20,30 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja