



HFD312

Schalter mit Sicherung 3polig 125 A /T00

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Türkupplungsrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung Ui	750 V
-----------------------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	60.90 W
---------------------------------------	---------

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

Abmessungen

Höhe	162 mm
Breite	148 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol	20.30 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja