



ZAF102BF8

**Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 2, ortsfest, bis 80A, mit Zählerplatz**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1005 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Ja
Mit Standfuß	Nein
Anzahl Felder	4
Anzahl Reihen	6
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Werkstoff**

Werkstoff	Glasfaserverstärktes Polyester
-----------	--------------------------------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2

**Konnektivität**

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

**Spannung**

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

**Konfiguration**

Art des Zähler-Komplettschrank	1-stöckig
--------------------------------	-----------

