



ZAL084

**Polyester verdeelkast, grootte 00/845, leeg, 845x480x315 mm**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 845 mm |
| Breedte | 480 mm |
| Diepte  | 315 mm |

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

##### Installatie, montage

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
|-----------------------------|----|

##### Samenstelling

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiaal montageplaat | Nee |
| Met railsysteem        | Nee |
| Met statief            | Nee |

##### Materiaal

|          |      |
|----------|------|
| RAL-code | 7035 |
|----------|------|

##### Veiligheid

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44                                      |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |

##### Materiaal

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Materiaal | Glasvezelversterkt polyester |
|-----------|------------------------------|

##### Deksel, deur

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Uitvoeringsvorm handgreep | Zwenkgreep |
| Aantal kastdeuren         | 1          |
| Aantal sloten             | 2          |

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|