



Mauerkasten Volta HWV 4x12PLE

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------|
| Montage auf | Hohlwand |
|-------------|----------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 4 |
| Anzahl Reihen | 4 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 48 |
|---------------|----|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Höhe | 734 mm |
| Breite | 330 mm |
| Tiefe | 94.50 mm |
| Einbauhöhe | 721 mm |
| Einbaubreite | 314 mm |
| Einbautiefe | 90 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Werkstoff

| | |
|------------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiss |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stossfestigkeit IK | IK07 |
| Glühdrahttest | 850 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |