



VH48NK

Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH48

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Dutá příčka
--------	-------------

Vybavení

Počet lišt	4
Počet řad v rozvaděči	4
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	48
--------------	----

Rozměry

Výška	734 mm
Šířka	330 mm
Hloubka	94,50 mm
Vestavěná výška	721 mm
Vestavěná šířka	314 mm
Vestavěná hloubka	90 mm
Počet jednotek šířky	12

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Test žhavicím drátem	850 °C

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano