



389300

Drehschalter 1930/Glas/Palazzo

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff

	Duroplast
--	-----------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
-------------	------------

Einbautiefe	31 mm
-------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
-----------------------	------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Beleuchtung	Ohne Glimmlampe
-------------	-----------------

Schaltart/Variante	2-polig Aus
--------------------	-------------