



HFD306

**Schalter mit Sicherung 3polig 63 A / T000**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Architektur**

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Türkupplungsrehantrieb

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	750 V
-----------------------	-------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	25,20 W
---------------------------------------	---------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH000
-----------------	-------

**Abmessungen**

Höhe	118 mm
Breite	136 mm

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol	8,40 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	41000 W

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja