



KS70A

PE-aansluiting 50 mm² b = 250 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Dikte rail	6 - 6 mm
Diepte	250 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja