



KS70A

## Barram. chegada terra 50mm<sup>2</sup> l.250

### Características técnicas

#### Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	6 - 6 mm
Profundidade	250 mm

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

#### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHs	Sim