



TYF612

### Ausgangsmodul Multifunktions 12-fach

#### Technische Eigenschaften

##### Konnektivität

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

##### Abmessungen

Höhe	90 mm
Tiefe	64 mm
Breite in Teilungseinheiten	10

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

##### Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Leistung

Ausgangsleistung	2300 W
------------------	--------

##### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	195 - 253 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
--	--------------------------