



WH26180107C

kallysto.trend encastré complet: Interrupteur rotatif S0/1 pôle/0-1-0-1/ Beige

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Beige
Code RAL	1015
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	94 x 94 mm
Profondeur de montage	14 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----