



ZAS205BE15A

**Zähleranschlussssäule 205, universZ, 1 Zählerplatz, eHZ, 5-polig, Basis, APZ**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	2010 mm
Breite	583 mm
Tiefe	277 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

**Ausstattung**

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	7
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	0
Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE Feld	Sammelschiene

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Konnektivität**

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Kapazität**

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

**Anschluss**

Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme	Bis 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10-10 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10-10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	0
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

